

MIXRAS™ Системы для клеев **2-компонентные системы**



Innovation in Application

Обзор Строительных систем

J-System предлагает широкий ряд 2-компонентных картриджей side-by-side (sbs) для применения в строительстве. Диапазон объемов картриджей от 350мл до 1500 мл с коэффициентами смешивания 1:1, 2:1, 3:1 и 10:1. Картриджи 350 мл и 450 мл могут быть сделаны из PA (полиамида) и PP (полипропилена). Картриджи J-System могут укомплектовываться смесителями Quadro.

Коаксиальные картриджи **Q-System** представлены в диапазоне 150 мл, 310 мл и 380 мл с коэффициентом смешивания 10:1. Коаксиальные картриджи созданы специально для химических анкеров. Картридж 150 мл доступен в исполнении из PA и PP (полипропилена). Все картриджи поставляются с запатентованной клапанной системой. Стандартное резьбовое соединение Q-System позволяет поставлять картриджи с широким диапазоном смесительных насадок.

MIXPAC™
J-System

MIXPAC™
Q-System

MIXPAC™
Peeler-System

Peeler-System идеальное решение, когда 1-компонентный пистолет может быть использован для работы с 2-компонентным коаксиальным картриджем. Поэтому Peeler-System идеальна для широкого круга в строительстве для химических анкеров и структурного склеивания. Peeler картриджи доступны объемом 160мл, 265мл и 280мл с коэффициентами смешивания 1:1, 2:1 и 10:1.



Содержание

MIXPAC™ J-System	4
MIXPAC™ Q-System.....	8
MIXPAC™ Peeler-System.....	12

MIXPAC™ J-System


Обзор

350/365/450/600/825/1500мл. Конструкция системы

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ АКСЕССУАРЫ

	ID	Описание
	301255	Перфорированные гильзы

Перфорированные гильзы поддерживают химический анкер при креплении в пустотелом кирпиче




○ MGQ (Quadro)

КАРТРИДЖИ




	ID	Описание
	300326	Адаптер
	301581	Удлинитель Ø 8.5 mm, 200 mm
	300812	Удлинитель Ø 7.0 mm, 190 mm



● KMGQ (С высоким расходом)

365мл



3:1

350мл



10:1

825мл



10:1




● DP2



● DM2

MIXPAC™ J-System

Картридж в сборе



350/365/450/600/825/1500мл

Конструкция системы



Коэффициент смешивания						Выходное отверстие	Шт. на подд.	Технология смешивания	Рекомендованный пистолет
Объем	ID	Артикул	Картриджи Материал/Цвет	Поршни Материал					
1:1 600мл	301514	AC 600-01-10-01	PP/	PA, выпуск воздуха sbs			1140	MGQ KMGQ	DM2 DP2
	300669	AC 600-01-10-03	PP/	LDPE, цельный sbs			1840	MGQ KMGQ	DM2 DP2
1:1 1500мл	301866	AJ1500-01-10-01	PP/	PA, выпуск воздуха sbs			588	MGQ KMGQ	DM2 DP2
	128415	AJ1500-01-10-04	PP/	LDPE, цельный sbs			588	MGQ KMGQ	DM2 DP2
2:1 450мл	128534	AC 450-02-10-01	PP/	PA, выпуск воздуха sbs			1368	MGQ KMGQ	DM2 DP2
	129752	AC 450-02-10-05	PP/	LDPE, цельный sbs			1368	MGQ KMGQ	DM2 DP2
	128671	AC 450-02-30-01	PA/	PA, выпуск воздуха sbs			1368	MGQ KMGQ	DM2 DP2
3:1 365мл	152137	AC 365-03-10-01	PP/	PA, выпуск воздуха soax			1456	MGQ KMGQ	
10:1 350мл	301654	AC 350-10-10-01	PP/	PA, выпуск воздуха soax			1995	MGQ KMGQ	DM2 DP2
	301653	AC 350-10-30-01	PA/	PA, выпуск воздуха soax			1995	MGQ KMGQ	DM2 DP2
10:1 825мл	300995	AJ 825-10-30-01	PA/	PA, выпуск воздуха soax			760	MGQ KMGQ	DM2 DP2
	301809	AJ 825-10-30-05	PA/	PA, выпуск воздуха sbs			760	MGQ KMGQ	DM2 DP2

PA- полиамид
PP-полипропилен
LDPE- полиэтилен низкой плотности

Смесительные насадки

	ID	Артикул	Количество секций	Внутренний диаметр		Объем (мл)	Шт./кор.	Конеч с уступом (Т)	Ровный конец (D)	Кольцо для подвеса	Удлинитель	Адаптер
				Ø мм	Ø мм							
MGQ 	300469	MGQ 08-18T	18	8.7	8.7	6.7	1200	✓			✓	
	300454	MGQ 08-20D	20	8.7	8.7	7.57	1000		✓		✓	
	300453	MGQ 08-20T	20	8.7	8.7	7.34	1000	✓				
	300462	MGQ 08-24D	24	8.7	8.7	8.61	800		✓		✓	
	300461	MGQ 08-24T	24	8.7	8.7	8.76	800	✓			✓	
	154897	MGQ 10-16D	16	10.7	10.7	12.69	800		✓		✓	
	300493	MGQ 10-19D	19	10.7	10.7	12.15	800		✓		✓	
	300497	MGQ 10-24D	24	10.7	10.7	14.49	650		✓		✓	
	158039	MGQ 10-10A-02	10	10	10	11.2	500				✓	
	119514	MGQ 10-14A	14	10.7	10.7	11.9	1188				✓	
	154733	MGQ 10-14A-30	14	10.7	10.7	16	220		✓			
	154893	MGQ 10-16A	16	10.7	10.7	15.0	800				✓	
	162526	MGQ 10-16A-30	16	10.7	10.7	15.0	220			✓	✓	
	154913	MGQ 10-19A	19	10.7	10.7	14.0	400				✓	
	154898	MGQ 10-19A-95	19	10.7	10.7	12.5	400				✓	
	154734	MGQ 10-19A-30	19	10.7	10.7	14.0	220			✓	✓	
KMGQ 	154926	MGQ 14-20	20	14	14	34.7	700				✓	
	154930	KMGQ 14-20E	20	14	14	61	400				✓	
	154931	KMGQ 14-38E	18 20	13 14	13 14	53	400				✓	

Пистолеты

	ID	Артикул	Объем мл						Коэффициент смешивания				Усилие подачи (кН)
			350	365	450	600	825	1500	1:1	2:1	3:1	10:1	
DM2 механический 	153353	DM2 350-50-100	✓									✓	5.0
	151768	DM2 450-50-100			✓					✓			5.0
	151766	DM2 600-50-200				✓			✓				5.0
	153509	DM2 385-50-100		✓							✓		5.0
	151773	DM2 1500-50-100						✓	✓				5.0
													
DP2 пневматический 	152516	DP2 450-40-100			✓					✓			4.5
	152352	DP2 600-40-200				✓			✓				4.0
	151791	DP2 825-40-100					✓					✓	4.0
	151792	DP2 1500-62-100						✓	✓				6.25

MIXPAC™ Q-System

Обзор


150/310/380мл. Конструкция системы

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ АКСЕССУАРЫ


	ID	Описание
	301255	Перфорированные гильзы
Перфорированные гильзы поддерживают химический анкер при креплении в пустотелом кирпиче		
	301268	Плунжер 150мл, 10:1
Плунжер для картриджа 150 мл		



КАРТРИДЖ



	ID	Описание
	300326	Адаптер
	301581	Удлинитель Ø 8.5 мм, 200 мм
	300812	Удлинитель Ø 7.0 мм, 190 мм



● KMGQ (С высоким расходом)



MIXPAC™ Q-System

Картридж в сборе



150/310/380мл Конструкция системы



Коэффициент смешивания					Выходное отверстие	Шт. на подд.	Технология смешивания	Рекомендованный пистолет
Объем	ID	Артикул	Картриджи Материал/ Цвет	Поршни Материал				
10:1 150мл	301284	AQ 150-10-10-01	PP/ 	PA, наруж и внутр вентиляция	soax	3600	MGQ  KMGQ 	DM2 
	301283	AQ 150-10-30-01	PA/ 	PA, наруж и внутр вентиляция	soax	3600	MGQ  KMGQ 	DM2 
10:1 310мл	301150	AQ 310-10-10-01	PP/ 	PA, наруж и внутр вентиляция	sbs	2280	MGQ  KMGQ 	DM2 
10:1 380мл	301844	AQ 380-10-30-01	PA/ 	PA, наруж и внутр вентиляция	soax	1782	MGQ  KMGQ 	DM2  DP2 

Смесительные насадки

	ID	Артикул	Количество секций	Внутренний диаметр		Объем (мл)	Шт./кор.	Конеч с уступом (Т)	Ровный конец (D)	Кольцо для подвеса	Удлинитель	Адаптер
				Ø мм	Ø мм							
MGQ 	300469	MGQ 08-18T	18	8.7		6.7	1200	✓			✓	
	300454	MGQ 08-20D	20	8.7		7.57	1000		✓		✓	
	300453	MGQ 08-20T	20	8.7		7.34	1000	✓				
	300462	MGQ 08-24D	24	8.7		8.61	800		✓		✓	
	300461	MGQ 08-24T	24	8.7		8.76	800	✓			✓	
	154897	MGQ 10-16D	16	10.7		12.69	800		✓		✓	
	300493	MGQ 10-19D	19	10.7		12.15	800		✓		✓	
	300497	MGQ 10-24D	24	10.7		14.49	650		✓		✓	
	158039	MGQ 10-10A-02	10	10		11.2	500				✓	
	119514	MGQ 10-14A	14	10.7		11.9	1188				✓	
	154733	MGQ 10-14A-30	14	10.7	10.7	16	220		✓			
	154893	MGQ 10-16A	16	10.7		15.0	800				✓	
	162526	MGQ 10-16A-30	16	10.7		15.0	220			✓	✓	
	154913	MGQ 10-19A	19	10.7		14.0	400				✓	
	154898	MGQ 10-19A-95	19	10.7		12.5	400				✓	
	154734	MGQ 10-19A-30	19	10.7		14.0	220			✓	✓	
KMGQ 	154926	MGQ 14-20	20	14		34.7	700				✓	
	154930	KMGQ 14-20E	20	14		61	400				✓	
	154931	KMGQ 14-38E	18 20	13 14		53	400				✓	

Пистолеты

	ID	Артикул	Объем мл			Коэф фиц иент сме шива ния	Усилие подачи (кН)
			150	310	380		
DM2 механический 	151763	DM2 380-50-100			✓	✓	5.0
	151769	DM2 300-50-100	✓	✓		✓	
DP2 пневматический 	151789	DP2 380-40-100			✓	✓	4.0

MIXPAC™ Peeler-System

Обзор

160/265/280мл Конструкция системы

АКСЕССУАРЫ

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ


КАРТРИДЖИ

DISPENSER

ID	Описание
301255	Перфорированные гильзы




Перфорированные гильзы поддерживают химический анкер при креплении в пустотелом кирпиче



○ MGQ (Quadro)




	ID	Описание
	300326	Адаптер
	301581	Удлинитель Ø 8.5 мм, 200 мм
	300812	Удлинитель Ø 7.0 мм, 190 мм




● KMGQ (С высоким расходом)

280мл

160мл



10:1



10:1



● DM1

MIXPAC™ Peeler-System - устройство для обеспечения подачи из 2-компонентного картриджа как из 1-компонентного картриджа (система 2-в-1)

Картридж в сборе

160/265/280мл Конструкция системы



Коэффициент смешивания		Картриджи		Выходное отверстие	Шт./подд.	Технология смешивания	Рекомендуемый пистолет
Объем	ID	Артикул	Материал/Цвет				
1:1 265мл	301838	AQ 265-01-10-02	PP/ O	LDPE, цельный	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
2:1 265мл	301831	AQ 265-02-10-02	PP/ O	LDPE, цельный	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
10:1 160мл	301370	AQ 160-10-10-01	PP/ (N)	LDPE, составной	соax	2688	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
10:1 280мл	301955	AQ 280-10-10-01	PP/ (N)	LDPE, цельный	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
	301843	AQ 280-10-10-04	PP/ (N)	LDPE, составной	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
	301858	AQ 280-10-10-07	PP/ O	LDPE, составной	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
	301859	AQ 280-10-10-08	PP/ O	LDPE, цельный	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
	301892	AQ 280-10-10-10	PP/ ●	LDPE, цельный	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●
	128995	AQ 280-10-10-15	PP/ ●	LDPE, составной	соax	2160	MGQ O KMGQ ● DM1 ●

PA- полиамид
 PP-полипропилен
 LDPE- полиэтилен низкой плотности

Смесительные насадки

	ID	Артикул	Количество секций	Внутренний диаметр		Объем (мл)	Шт./кор.	Конец с уступом (T)	Ровный конец (D)	Кольцо для подвеса	Удлинитель	Адаптер
				Ø мм	Ø мм							
MGQ 	300469	MGQ 08-18T	18	8.7/0.343	6.7	1200	✓				✓	
	300454	MGQ 08-20D	20	8.7/0.343	7.57	1000		✓			✓	
	300453	MGQ 08-20T	20	8.7/0.343	7.34	1000	✓					
	300462	MGQ 08-24D	24	8.7/0.343	8.61	800		✓			✓	
	300461	MGQ 08-24T	24	8.7/0.343	8.76	800	✓				✓	
	154897	MGQ 10-16D	16	10.7/0.421	12.69	800		✓			✓	
	300493	MGQ 10-19D	19	10.7/0.421	12.15	800		✓			✓	
	300497	MGQ 10-24D	24	10.7/0.421	14.49	650		✓			✓	
	158039	MGQ 10-10A-02	10	10/0.394	11.2	500					✓	
	119514	MGQ 10-14A	14	10.7/0.421	11.9	1188					✓	
	154733	MGQ 10-14A-30	14	10.7/0.421	16	220			✓			
	154893	MGQ 10-16A	16	10.7/0.421	15.0	800					✓	
	162526	MGQ 10-16A-30	16	10.7/0.421	15.0	220			✓	✓		
	154913	MGQ 10-19A	19	10.7/0.421	14.0	400					✓	
	154898	MGQ 10-19A-95	19	10.7/0.421	12.5	400					✓	
	154734	MGQ 10-19A-30	19	10.7/0.421	14.0	220			✓	✓		
KMGQ 	154926	MGQ 14-20	20	14/0.551	34.7	700					✓	
	154930	KMGQ 14-20E	20	14/0.551	61	400					✓	
	154931	KMGQ 14-38E	18 20	13/0.512 14/0.551	53	400					✓	

Пистолеты

	ID	Артикул	Объем мл			Коэффициент смешивания			Усилие подачи (кН)
			160	265	280	1:1	2:1	10:1	
DM1 механический 	151727	DM1 310-50-400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.0 5.0

Innovation in Application

Headquarters / Europe

Sulzer Mixpac Ltd
Ruetistrasse 7
9469 Haag, Switzerland
phone +41 81 772 20 00
fax +41 81 772 20 01
mixpac@sulzer.com
www.sulzer.com

**USA, South America,
Canada and Mexico**

Sulzer Mixpac USA Inc.
8 Willow St.
Salem, NH 03079, USA
phone +1 603 893 2727
info@SulzerMixpacUSA.com
www.sulzer.com

UK and Ireland

Sulzer Mixpac (UK) Ltd.
1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford
Berkshire, RG17 0YT, United Kingdom
phone: +44 (0)1488 647 800
coxsales@sulzer.com
www.coxdispensers.com

Asia Pacific

Sulzer Mixpac China
68 Bei Dou Lu, Minhang
Shanghai 200245, China
phone +86 21 6430 68 68
mixpac@sulzer.com
www.sulzer.com