

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ KUSACR280U-1



KUSACR280U-1

Объем 280 мл.
Срок годности 24 мес.
В коробке 12 шт.

EAN-13: 4606445033021
ITF-14: 14606445033028

СВОЙСТВА

- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Отличная адгезия к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву, ПВХ и другим строительным материалам.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Высокая эластичность и деформационная подвижность.
- На 16–18 погонных метров при сечении шва 4×4 мм.

ОПИСАНИЕ

Высококачественный универсальный акриловый герметик KUDO специально разработан для герметизации соединительных стыков и уплотнения зазоров между лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Для внутренних работ.

Обладает прекрасной адгезией к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву. Высокоэластичный, отлично подходит для швов с деформацией. Не содержит растворителей. Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов. Не имеет запаха. Легко наносится и очищается. После полного отверждения можно окрашивать.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C в сухом месте. При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 сут.) при температуре до -18°C, или однократное замораживание до -18°C, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C.

СОСТАВ

Акриловый полимер, вода, пластификатор, минеральный наполнитель, неорганический пигмент, функциональные добавки.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Прямой контакт с незазошим герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C, температура герметика должна составлять +20°C ... +25°C.
- Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку трубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор.
- Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Для очистки инструмента использовать воду, при необходимости, с добавлением чистящих средств.
- Излишки незатвердевшего герметика удалить при помощи влажной ткани.
- Затвердевший герметик удалить механическим путем.
- Время образования поверхностной пленки — 15 минут, скорость отверждения герметика — 1 мм в сутки (при температуре +23°C и относительной влажности 55%).
- Температура эксплуатации от -60°C до +80°C.

Не использовать герметик для подводных соединений. Не допускается применение при дожде и экстремально высокой влажности!

