


Лист технических данных СИЛИКОН БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ



Описание	Однокомпонентный общестроительный силиконовый герметик для уплотнение и герметизация соединений во внутренних и наружных условиях. Хорошо сцепляется с металлом, стеклом, остекленными поверхностями, керамической плиткой, пропитанной или лакированной древесиной; большинством красок, многим пластиками, таких как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат. Быстро покрывается пленкой. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.
Сферы применения	Используется в работах по остеклению, для затирки керамических деталей, в фарфоровых и пластиковых соединениях, для уплотнения оконных и дверных рам, экранов и витрин.
Условия применения	Температура применения от +5 °C до +40 °C. При работе температура герметика должна составлять +20 °C – +25 °C. Швы можно заполнять при температуре ниже +5 °C только в том случае, когда герметизируемые поверхности не находятся в контакте с конденсатом, льдом и снегом. Не использовать в контакте с природным камнем, такими как мрамор, гранит, а также с фиброцементом и растворами. Не использовать с металлами, такими как свинец, медь, цинк и латунь из-за коррозии. Может потерять цвет при соприкосновении с некоторыми органическими эластомерами, такими как EPDM и неопрен. Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
Инструкция по применению	Соединяемые поверхности очистить от жира, масла, пыли и отставших частиц. Непористые поверхности следует очищать растворителем и чистой хлопковой ветошью без ворсинок. Остатки растворителя удалить до его испарения чистой сухой тряпкой. 280 мл пластиковый картридж: Отрезать наконечник патрона с резьбой и прикрутить специальный наконечник для направления силикона. Наконечник необходимо отрезать под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Поместить патрон с носиком в пистолет для силикона и заполнить носик силиконом, несколько раз нажав на спусковой крючок пистолета. Упаковка из фольги 600 мл: открыть пистолет и вставить упаковку в пистолет, вскрыть упаковку со стороны дозатора, удалив зажим. Надеть на открытый конец упаковки наконечник для дозирования и закрутить крышку. Выдавливать силикон в шов, постоянно и равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета и продвигая наконечник вдоль по шву. После нанесения силикона разгладить его резиновым шпателем. Убрать лишний силикон. Обеспечить достаточную циркуляцию воздуха во всех местах обработки швов. Во время затвердевания заботиться о том, чтобы на поверхность материала не оседала грязь и чтобы на верхнюю поверхность шва не оказывалась механическая нагрузка.
Очистка	Очистка незатвердевшего герметика – такими растворителями как уайт-спирит, ацетон. Затвердевший герметик удалять механическим способом.

Лист технических данных СИЛИКОН БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ

Технические данные

Свойство	Единица	Значение
Поверхностное высыхание	минута	8-10
Скорость затвердения	мм/24 ч	2,5-3,0
Плотность (DIN 53 479-B)	г/см ³	0,95 – бесцветный 1,01 – цветные
Свойства затвердевшего герметика		
Окончательное удлинение при разрыве (ISO 8339)	%	300 – бесцветный 250 – цветные
Твердость (по Шору А) (ISO 868)		14±2 – бесцветный 18±2 – цветные
Подвижность (ISO 11 600)	%	±25
Температурная устойчивость	°C	от -40 до +100

Приведенные параметры получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.

Цвет	Бесцветный, белый
Упаковка	Пластиковый патрон 280 мл, 12 шт. в коробке
Хранение	Гарантированный срок хранения 18 месяцев с даты производства при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +30 °C.
Безопасность	Во время использования изделия обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза сразу прополоскать водой и обратиться к врачу. С затвердевшим герметиком можно обращаться без какого-либо риска для здоровья. Более подробная информация по безопасности имеется в сертификате безопасности изделия (SDS).